

材质：80G书纸+胶装
尺寸：86*98mm

封底



www.1more.com

制造商：万魔声学科技有限公司
地址：深圳市南山区桃源街道田寮工业 A 区田寮大厦 1403
服务热线：400-992-0909
Manufacturer: Timlab Acoustic Technology Limited
Add: Tianlao Building 1403, Zone A Tianlao Industrial Park,
Taoyuan Str., Nanshan Dist., Shenzhen, P.R. China
Made in China

FCC ID: 2ASDISS5001T CMIT ID: 2020DP3895 IC: 24662-ESS6001T




封面



1MORE ColorBuds 时尚豆真无线耳机 用户指南
1MORE ColorBuds True Wireless In-Ear Headphones User Guide

筒中

产品概览



充电触点 麦克风
拾取外界噪声
硅胶耳塞套 通话麦克风
红外传感器

配对按钮 充电盒 LED指示灯

包装内容



耳机 x 1副 + 充电盒 x 1 Type-C 充电线 x 1 硅胶耳塞套 (XS/S/L)

使用说明书 x 1 保修卡 x 1 万魔熊贴纸 x 1

耳机佩戴



开/关机


开机：在充电盒有电的状态下，从盒中取出耳机，耳机即开机。

关机：将耳机放入充电盒中对应的充电槽内，关闭盒盖，耳机即关机充电。


* 上述功能适用于单、双模式使用时的任一耳机。

选取耳塞

硅胶耳塞套
XS / S / M / L




更换耳塞



充电

① 使用 Type-C 充电线给充电盒充电



一次充满需约 85 分钟。

充电过程中，充电盒 LED 灯将以不同颜色显示电量状态：低电量时红色长亮，中等电量时橙色长亮，满电时绿色长亮。

② 使用充电盒给耳机充电



请将耳机准确放入盒中位置，并盖上盒盖。充电过程中，LED 红色指示灯长亮。

一次充满需约 85 分钟。当充满电时，LED 指示灯熄灭。

左/右耳机配对

1. 在充电盒有电的状态下，如左、右耳机置于盒内，打开盒盖，左、右耳机即自动配对。

2. 如左、右耳机在充电盒外，已关机或休眠，将耳放入有电的充电盒内，左、右耳机即自动配对。

左/右耳机主/从切换

默认右耳机为主耳机，左耳机为从耳机。左、右耳机电量相同时开机，右耳机为主耳机，将自动与手机连接。

1. 如左耳机的电量高于右耳机 30% 时，则左耳机自动切换为主耳机，由它与手机连接。

2. 左、右耳机互联模式 (TWS 模式) 下，如主耳机超出与设备互联的距离范围，将自动切换为从耳机与手机连接，以继续使用，原先的主耳机进入左、右耳机 TWS 回连模式。

耳机与蓝牙设备配对连接


首次使用，开机后耳机进入搜索模式，主耳机红、蓝灯交替闪烁。如 3 分钟后未连接到设备，耳机将关机。

如需与新设备连接，开机且非通话状态下，将耳机放回盒内，长按配对按钮 2 秒，耳机将与新设备进行蓝牙配对。

* 上述功能适用于单、双模式使用时的任一耳机。

敲击控制

通话和播放功能可通过敲击耳机表面来实现。



通话 接听 / 挂断：双击
手机语音助手：蓝牙耳机，非通话时三击

音乐 播放 / 暂停：双击

* 上述功能适用于单、双模式使用时的任一耳机。
* 拒接电话、速查及音量调节，请在手机等设备端进行操作。
* 以上功能定义因设备不同可能略有差异。

电量提示

低电量提示：当耳机还能使用约 25 ~ 30 分钟时，耳机提示音将进行提醒，耳机 LED 红灯 1 秒闪 2 次，每隔 10 秒闪烁。

查看充电盒电量：当充电盒的电量不足以供两个耳机充一次电时，充电盒的 LED 红色指示灯将闪烁。1 秒闪 1 次，间隔 1 秒，持续 10 次。

把耳机放入盒中，如充电盒 LED 红灯慢闪 5 次（间隔 5 秒），表示充电盒电量低，请先为其充电。

售后产品保修说明

1MORE ColorBuds 时尚豆真无线耳机产品售后服务严格依照《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行产品售后三包服务，服务内容如下：

在三包有效期内，您可以依照本规定享受退货、换货、维修的权利，修理、换货、退货应当凭相关订单号或发票办理。

1. 7 日无理由的退货（电商渠道），由用户承担物流费用；

2. 本产品出现《1MORE ColorBuds 时尚豆真无线耳机产品性能故障表》所列性能故障的情况，经检测确定后，可以免费享受如下服务。

服务类型	服务政策
退货	自签收次日起 7 天内产品质量原因退货
换货	自签收次日起 15 天内产品质量原因换货
维修	自签收次日起 1 年内产品质量原因维修


产品性能故障表

名称	性能故障
1MORE ColorBuds 时尚豆真无线耳机	蓝牙耳机听不到声音 通话过程中，对方听不到声音 无法为蓝牙耳机充电

自动暂停 / 播放功能

红外传感器将对耳机的使用状态进行实时智能检测。当播放过程中取下耳机，播放内容将自动暂停；戴上后，继续播放。

关闭“自动播放”功能，可通过 1MORE Music APP 进行设置。



其它功能

1. 如开机时，左、右耳机无法正常配对，打开盒盖，3 连击充电盒配对按钮，进入强制配对。

2. 单耳连接模式：将左、右耳机放入充电盒中，双击配对按钮，进入单耳配对模式，此时左、右耳机可分别连接不同的手机同时使用。

3. 清除手机连接记录：

将左、右耳机放入充电盒中，长按充电盒配对按钮 8 秒，强制清除手机连接记录。

4. OTA 固件升级：左、右耳机蓝牙连接时，可直接在 1MORE Music APP 上同步升级。

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标签、防伪标记；

2. 已超过三包有效期；

3. 因不可抗力造成的损坏；

4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；

5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

更多服务可登录 1MORE 官方网站 www.1more.com 点击“服务”项或咨询服务热线：400-992-0909

环保支持

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (CrVI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
耳机外壳	○	○	○	○	○	○
电路板及组件	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
耳套	○	○	○	○	○	○
配件	○	○	○	○	○	○
充电线	×	○	○	○	○	○

FAQ

1. 耳机无法开机，该如何解决？

请确认耳机有电，若耳机没有电，请充电 30 分钟以上再开机。

2. 耳机与手机蓝牙无法正常连接，连接时间长，该如何解决？

1) 如左、右耳机无法配对、仅一个耳机可与手机连接时，可将左、右耳机放入盒中，快速 3 击配对按钮，左、右耳机即可与手机连接。

2) 如耳机已有手机连接记录、需连接至新手机时，可将左、右耳机放入盒中，长按配对按钮 2 秒，左、右耳机即可连接新的手机。

3. 安卓系统手机连接耳机成功后，无法听到音乐，该如何解决？

在耳机与手机连接成功后，点击所连接设备名称右边的图标，进入后确保“媒体音频”选项已被开启。

4. 在安卓系统手机连接耳机成功后，无法通话，该如何解决？

在耳机与手机连接成功后，点击所连接设备名称右边的图标，进入后确保“手机音频”选项已被开启。

5. 蓝牙连接不稳定，出现断连情况，该如何解决？

1) 请尽量缩短设备与耳机之间的距离，避开实体障碍物；

2) 请远离强干扰源环境（Wi-Fi / GPRS 等）；

3) 请确保手机天线不被遮挡。

6. 使用第三方音乐播放软件时，为什么部分按键功能与说明书定义不一致？

1) 手机软件与第三方软件因定义不同导致耳机按键功能有差异；

2) 建议使用品牌手机系统自带音乐播放器。

7. 建议使用品牌手机系统自带音乐播放器。

在不同的手机操作系统内（如安卓），耳机音量加减功能与手机音量加减功能是独立操作状态，请根据您的具体需求，分别调节手机及耳机的音量。

* 更多更细节的产品实际使用问题解析，请登录 1MORE 官方网站“技术支持”项进行查询。

扫描、关注 1MORE 官方微信公众号

欢迎访问 1MORE 社区：bbs.1more.com
登录 www.1more.com，注册成为 1MORE 会员，更多精彩在等你。



型号：ESS6001T
耳机重量（单个）：4.1 克
充电盒重量：32.1 克
整机重量：40.3 克
耳机尺寸：27 × 21 × 20 mm
充电盒尺寸：60 × 30 × 38 mm
喇叭阻抗：22 Ω
通讯距离：10 米（在空旷环境下）
耳机电池容量（单个）：55 mAh
充电盒电池容量：410 mAh
充电盒充电时间：85 分钟
使用时长
* 耳机满电状态
通话时间：6.5 小时
音乐播放：6.5 小时*
* 耳机满电 + 充电盒满电状态
通话时间：24 小时
音乐播放：24 小时*
蓝牙规范：Bluetooth® 5.0
蓝牙协议：HFP / A2DP / AVRCP
输入：5V=1A
工作温度：0℃ ~ 45℃
频率波段：2.400 GHz ~ 2.4835 GHz

规格参数为实验室测试数据。
* 播放时长为 AAC 格式、50% 音量条件下的实验室测试数据，依设备、环境、使用情况及诸多其他因素可能有所差异。

制造商：万魔声学科技有限公司
地址：深圳市南山区桃源街道田寮工业 A 区田寮大厦 1403
执行标准：GB8898

